

Kolory izolacji żył dla kabli BiT 750 i BiT 750-CY

Oznaczenia żył dla kabli BiT 750 i BiT 750-CY oraz specjalnych wykonań kabli BiT 1000 i BiT 1000-CY z żyłą żółto-zieloną (żo)

Kable 3 do 5 żył

3 żyły = żółto-zielony, brązowy, niebieski

4 żyły = żółto-zielony, brązowy, czarny, szary

5 żył = żółto-zielony, niebieski, brązowy, czarny, szary

Kable 6 i więcej żył

Nr żyły	Kolor	Nr żyły	Kolor	Nr żyły	Kolor
0	żółto-zielony	6	czerwony	12	czarny-biały
1	biały	7	fioletowy	13	niebieski-biały
2	czarny	8	różowy	14	brązowy-biały
3	niebieski	9	pomarańczowy	15	szary-biały
4	brązowy	10	transparentny	16	czerwony-biały
5	szary	11	beżowy	17	fioletowy-biały

Oznaczenia żył dla kabli BiT 750 i BiT 750-CY oraz specjalnych wykonań kabli BiT 1000 i BiT 1000-CY bez żyły żółto-zielonej (żo)

Kable 2 do 5 żył

2 żyły = brązowa, niebieska

3 żyły = brązowa, czarna, szara

4 żyły = niebieska, brązowa, czarna, szara

5 żył = niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna

Kable 6 i więcej żył

Nr żyły	Kolor	Nr żyły	Kolor	Nr żyły	Kolor
1	biały	7	fioletowy	13	niebieski-biały
2	czarny	8	różowy	14	brązowy-biały
3	niebieski	9	pomarańczowy	15	szary-biały
4	brązowy	10	transparentny	16	czerwony-biały
5	szary	11	beżowy	17	fioletowy-biały
6	czerwony	12	czarny-biały	18	różowy-biały